

LINEA CLINIC

5946UAP100R36-32S30 RAL9002

EAN 4031582415346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Linea clinic
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	120 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	240 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	40 °C
总高	118 mm
总宽度	83 mm
总重量	0.82 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色（RAL9002）
偏移量	32 mm
旋转半径	90 mm
转向干涉	180 mm
圆顶直径	52 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	20 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm



德国设计
师俱乐部
(DDC)



Interzum
奖



iF 设计奖

Product Drawings

