

AGILA

2478DIK075P60-67x60

EAN 4031582030082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Agila
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	55 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	110 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	100 mm
Largura geral	43 mm
Peso geral	0,31 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Passivada a azul
Diâmetro do dome	43 mm

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento cônico
Cor da Roda	Passivada a azul
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	67 mm
Largura da placa	60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	40 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	40 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	48 mm
Diâmetro do furo da placa	6,3 mm

AGILA

2478DIK075P60-67x60

EAN 4031582030082

Número de encomenda 00004890

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

