



### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Zeta    |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg  |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 1600 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C  |
| Plage de température (maximale) | 60 °C   |
| Hauteur                         | 290 mm  |
| Largeur totale                  | 96 mm   |
| Poids                           | 4.7 kg  |

### CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 55 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 180 mm |
| Diamètre d'encombrement | 360 mm |
| Diamètre du dôme        | 96 mm  |

### ROUE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tread profile            | convexe |
| Tread hardness           | souple  |
| Diamètre                 | 250 mm  |
| Largeur du bandage       | 50 mm   |
| Largeur du corps de roue | 50 mm   |

### RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 137 mm |
| Largeur de la platine                      | 105 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm  |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm  |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm  |

