

## AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	70 kg
静荷重	140 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	69 mm
全幅	57 mm
総重量	0.324 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	77 mm
旋回径	155 mm
ドーム径	53 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

