

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62 BLUE TFR

EAN 4031582386639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                    |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 250 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 500 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 155 mm                             |
| Poids                           | 1,032 kg                           |

## ROUE

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                                     |
| Bandage               | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulements rouleaux, inoxydable               |
| Axe                   | axe de roue boulonné                          |
| Diamètre              | 125 mm                                        |
| Largeur du bandage    | 40 mm                                         |
| Dureté du bandage (A) | 64 Shore A                                    |

## CHAPE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, forte charge |
| Forme de la chape       | Galbée                         |
| Pivot                   | Double rangée de billes,       |
| Déport                  | 40 mm                          |
| Rayon d'encombrement    | 121 mm                         |
| Diamètre d'encombrement | 242 mm                         |
| Inoxydable              | ✓                              |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 105 mm                |
| Largeur de la platine                      | 85 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 60 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm                  |