



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	130 kg
導電性	はい
ステンレス	はい
静荷重	260 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	143 mm
全幅	82 mm

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	グレーホワイト (RAL9002)
オフセット	40 mm
旋回半径	109 mm
旋回径	218 mm
ドーム径	52 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
トレッド色	スレートグレー (RAL7015)
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

Product Drawings

