



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ	Otočné Kolečko s kombinovaným zámekem
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	130 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	260 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	175 mm
Stavební výška	89 mm
Celková hmotnost	1,45 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Vyosení	52 mm
Poloměr otáčení	56 mm
Průměr otáčení	312 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	22 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	90 mm
Šířka plotny	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	50 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

LINEA


594CUAP150P51

EAN 4031582409031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Návrhář
klub
Deutscher



Ocenění
Interzum
Award



product
design
award

Ocenění
iF Design
Award