

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Integral twin
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12531 - Ruote per letti ospedalieri
Portata a 3 km/h	125 kg
Portata a 4 km/h	125 kg
Elettricamente conduttivo	Sì
Inossidabile	No
Portata statica	375 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	129 mm
Larghezza complessiva	63 mm
Peso complessivo	1,1 kg
Certificazione	Testato e monitorato da TÜV Süd

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore	Grigio bianco (RAL9002)
Disassamento	31 mm
Raggio di piroettamento	85 mm
Ingombro di piroettamento	170 mm
Diametro cuffia superiore	61,5 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Colore Ruota	Grigio bianco (RAL9002)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Larghezza corpo	15 mm
Durezza del Battistrada (A)	91 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno solido, tondo
Diametro bullone	28 mm
Lunghezza bullone	45 mm
Posizione della filettatura del bullone	19 mm
Numero fori di fissaggio	2
Suggerimento	Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso.



Premio
tedesco
per il
Design



Premio
Red Dot
Design

INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-28 9002 W

EAN 4031582341195

Numero d'ordine 00062548
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

