

LINEA LIGHT

5920UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea light
Typ obudowy	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	60 kg
Nośność statyczne	120 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	68 mm
Szerokość całkowita	46 mm
Waga całkowita	0,103 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	13,9 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Promień działania koła	56 mm
Zasięg działania koła	112 mm
Średnica kopuły	23 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

Klub Projektant
DeutscherNagroda
InterzumIF nagroda za
projekt

LINEA LIGHT

5920UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419252



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

