



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	ICS
Tipo de carcasa	Rueda fija
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	166 mm
Peso total	0,672 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	77 mm
Anchura de la placa	67 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	56 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	61,5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	46,5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	51,5 mm
Diámetro del orificio de la placa	8,5 mm

ICS



5328UAP125P50

EAN 4031582310306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS



IF Premio
Diseño