INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304
Número de pedido 00829810

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

SOPORTE

Material	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	58 mm
Radio de giro	137,5 mm
Interferencia de giro	275 mm
Diámetro del domo	111 mm

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Kappa load
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	650 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	520 kg
Capacidad de carga estática	1300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	110 mm
Peso total	4,28 kg

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304
Número de pedido 00829810

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	135 mm
Anchura de la placa	110 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

© Copyright 2025 TENTE International GmbH

KAPPA LOAD

9650ITP150P63 CL67

EAN 4031582314304
Número de pedido 00829810

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS