

AGILA CARE

2476PJP100R26-28S45 2XM8



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila care
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	138 mm
Gesamtbreite	60 mm
Gesamtgewicht	0,836 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	38 mm
Schwenkradius	88 mm
Störkreis	176 mm
Dom Durchmesser	60 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen mit segment-arretiertem Schaltknocken
Zapfen Durchmesser	28 mm
Zapfenlänge	96 mm

AGILA CARE

2476PJP100R26-28S45 2XM8



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

