

AGILA

2470DYK125P30-11

EAN 4031582341720
Bestellnummer 00006085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	160 mm
Gesamtbreite	60 mm
Gesamtgewicht	1,034 kg

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Lager	Konuskugellager
Radfarbe	Blaupassiviert
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, mittel
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	103,5 mm
Störkreis	207 mm
Dom Durchmesser	60 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm
Hinweis	Diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden.

AGILA

2470DYK125P30-11

EAN 4031582341720
Bestellnummer 00006085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

