

LINEA SAFETY

594DUAP100S70-M12x25

EAN 4031582412116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Linea safety
Тип	Система автоматичного блокування
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	120 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	240 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	129 mm
Загальна ширина	83 mm
Загальна вага	0,74 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Офсет (Зсув)	32 mm
Радіус повороту	90 mm
Поворотне з'єднання	180 mm
Діаметр ковпачка	52 mm
Діаметр різьби	0 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень	12 mm
Довжина Стрижень	25 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubHaropoda
InterzumIF
Дизайн
Award