



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Kappa
Typ	Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	540 kg
Nośność przy 6 km/h	450 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	900 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Wysokość całkowita	205 mm
Szerokość całkowita	110 mm
Waga całkowita	4,34 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Kształt Widelec	Poszerzane, Wzmacniane
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Kolor	pasywowany na niebiesko
Wysięg	58 mm
Promień działania koła	140 mm
Zasięg działania koła	280 mm
Lubrication nipple	1
Średnica kopuły	111 mm

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Arkusze stalowe, ciężkie
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Oś	Przykręcane za pomocą nakrętki
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Ostony gwintu	Z ostoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	67 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	135 mm
Szerokość płytki	110 mm
Długość otworu płytki (minimalna)	75 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)	75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	105 mm
Średnica otworu płytki	11 mm

KAPPA

9681SEP160P63 CL67

EAN 4031582364675

Numer zamówienia 00838218
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

