

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Kappa load
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	2400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	2000 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	4000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	355 mm
Ancho total	140 mm
Peso total	21.33 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho, Reforzado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Color	Hierro zink (transparente)
Desplazamiento	76 mm
Radio de giro	230 mm
Interferencia de giro	460 mm
Lubrication nipple	1
Diámetro del domo	140 mm

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	300 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	175 mm
Anchura de la placa	140 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	140 mm
Diámetro del orificio de la placa	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281

Número de pedido 00830240

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

