ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral twin
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	150 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	450 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	175 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	1,45 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	45 mm
Радіус повороту	124 mm
Поворотне з’єднання	248 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо	Сіро-білий (RAL9002)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	150 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	4
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495

Номер замовлення 00060956

Креслення продукту



Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award