



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	ICS
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	137 mm
Largura geral	52 mm
Peso geral	0,44 kg

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Cinza prateado (semelhante a RAL7001)
Offset	38 mm
Raio giratório	87 mm
Interferência giratória	174 mm
Diâmetro do dome	52 mm
Diâmetro da rosca	0 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda	Cinza prateado (RAL7001)
Anti-fios	Anti-fios integrados
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	91 Shore A
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga	10 mm
Comprimento da Espiga	17 mm

Product Drawings

