

## AGILA CARE

2476PJO125R26-28S45 D

EAN 4031582301755

订单号 00006369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



## 核心属性

产品名称	Agila care
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	163 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.868 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	钢板, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	41 mm
旋转半径	103.5 mm
转向干涉	207 mm
圆顶直径	60 mm

## 固定件

固定件类型	带凸轮的阀杆, 用于异型杆
螺栓直径	28 mm
螺栓长度	96 mm
螺栓螺纹位置	19 mm
螺栓安装孔数量	2

# AGILA CARE

2476PJO125R26-28S45 D

EAN 4031582301755  
订单号 00006369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

