

ALPHA

8476UFC160P67

Número de pedido 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	300 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	Sí
Capacidad de carga estática	600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	200 mm
Ancho total	99 mm
Peso total	1.86 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Acero Inoxidable
Desplazamiento	55 mm
Radio de giro	143.5 mm
Interferencia de giro	287 mm
Diámetro del domo	96 mm

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	46 mm
Anchura del cuerpo	46 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	64 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa con bloqueo central
Longitud de la placa	175 mm
Anchura de la placa	112 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	77.5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Número de pedido 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

