

AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492

订单号 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila light
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	60 kg
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	100 mm
总宽度	44 mm
总重量	0.246 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	91 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

支架

材料	钢板, 轻型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	25 mm
旋转半径	78 mm
转向干涉	156 mm
圆顶直径	41 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm

产品信息

AGILA LIGHT

1477PAO075P30-11 TENTE

EAN 4031582338492
订单号 00900450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

