

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea clinic load
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	71 mm
Gesamtgewicht	1,69 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Ausladung	47,5 mm
Schwenkradius	122,5 mm
Störkreis	254 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	15 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser	32 mm
Zapfenlänge	45 mm



Deutscher Designer Club



Interzum Award



product design award

IF Design Award

LINEA CLINIC LOAD

5980UAP150R05-32

EAN 4031582382501

Bestellnummer 00039570
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Designer
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award