

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila twin
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	70 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	53 mm
Загальна вага	0,27 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	25 mm
Радіус повороту	53 mm
Поворотне з'єднання	106 mm
Діаметр ковпачка	53 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	20 mm
Ширина тіла	20 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Твердість Протектор (D)	42 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

AGILA TWIN

2970UAK050P30-11

EAN 4031582302745

Номер замовлення 00030050
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

