

INTEGRAL TWIN

2946UAP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Integral twin
Tipus de carcassa	Rueda giratoria con central, Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	125 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura(mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	150 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	1,171 kg
Certificació	Assaig i seguiment de TÜV Süd

RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	12 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Rodament de boles de precisió
Desplaçament	37,5 mm
Scio de giro	100 mm
Sterferencia de giro	200 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	96 mm



Premi Alemany de Disseny



Premi Red Dot Disseny Award

INTEGRAL TWIN


2946UAP125R26-28S45 4XM8

EAN 4031582443318



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS



Premi Alemany
de Disseny



Premi Red Dot
Disseny
Award