

AGILA

2477PIP075R07-Ø24-27

EAN 4031582372496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	60 kg
Portata statica	120 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	103 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	24 mm
Raggio di piroettamento	80 mm
Ingombro di piroettamento	160 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (minimo)	24 mm
Fissaggio ad espansore (massimo)	27 mm
Suggerimento	Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.

AGILA

2477PIP075R07-Ø24-27

EAN 4031582372496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

