

## LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	61 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0.1 kg

## ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	52 mm
Интерференция при завъртане	104 mm
Диаметър на купол	38 mm

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на резбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Пътно сиво А (RAL7042)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	8 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	8 mm
Твърдост на Резба (А)	87 Бръснач А

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm
Щифт	20 mm

# LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Номер на поръчката 00071146

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

