INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# ALPHA STAINLESS

8478UOO125P62

EAN 4031582313406



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●●● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha stainless |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 250 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | Sí |
| Capacidad de carga estática | 500 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 155 mm |
| Ancho total | 85 mm |
| Peso total | 0.6 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Color | Acero Inoxidable |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Blanco natural |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 40 mm |
| Anchura del cuerpo | 40 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 100 mm |
| Anchura de la placa | 85 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478UOO125P62

EAN 4031582313406

Número de pedido 00035113

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH