

# AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydaźność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Agila twin                               |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 99 mm                                    |
| Szerokość całkowita            | 71 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,71 kg                                  |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, średni  |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło     |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 31,4 mm                 |
| Promień działania koła | 72,5 mm                 |
| Zasięg działania koła  | 145 mm                  |
| Średnica kopuły        | 65 mm                   |

## KOŁO

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe                                    |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko stożkowe                                   |
| Kolor Koło           | pasywowany na niebiesko                            |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                                    |
| Średnica             | 75 mm                                              |
| Szerokość Bieżnia    | 25 mm                                              |
| Szerokość korpusu    | 25 mm                                              |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A                                         |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 10,3 mm        |

# AGILA TWIN

2970DYK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

EAN 4031582340488

Numer zamówienia 00001726  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

