



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Agila |
| 外壳类型 | 固定脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 温度范围 (最大) | 60 ° C |
| 总高 | 185 mm |
| 总宽度 | 60 mm |
| 总重量 | 0.753 kg |

轮子

| | |
|----------|---------------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 银灰色 (RAL7001) |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 150 mm |
| 胎面宽度 | 32 mm |
| 轮体宽度 | 32 mm |
| 胎面硬度 (A) | 87 岸 A |

支架

| | |
|------|--------|
| 材料 | 钢板, 中号 |
| 支架形状 | 宽 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 圆顶直径 | 60 mm |

固定件

| | |
|------------|---------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 77 mm |
| 上板宽 | 67 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 46.5 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 51.5 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 56 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 61.5 mm |
| 上板孔直径 | 8.5 mm |

AGILA

2478JP150P50

EAN 4031582030631
订单号 00006887



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

