

# AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Aviana                                        |
| Emissioni di CO2 (ambito 3)         | 2.53                                          |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi               |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                                        |
| Elettricamente conduttivo           | No                                            |
| Inossidabile                        | No                                            |
| Portata statica                     | 200 kg                                        |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                        |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                         |
| Altezza totale                      | 104,5 mm                                      |
| Larghezza complessiva               | 69 mm                                         |
| Peso complessivo                    | 0,72 kg                                       |

## SUPPORTO

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Materiale di costruzione  | Poilammide               |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato       |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere     |
| Colore                    | Grigio argento (RAL7001) |
| Disassamento              | 29 mm                    |
| Raggio di piroettamento   | 69,5 mm                  |
| Ingombro di piroettamento | 138 mm                   |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, antitraccia         |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore battistrada          | Grigio antracite (RAL7016)       |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)         |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 75 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 25 mm                            |
| Larghezza corpo             | 25 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                                         |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                       | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta |
| Diametro bullone                        | 32 mm                                                    |
| Lunghezza bullone                       | 51 mm                                                    |
| Posizione della filettatura del bullone | 7 mm                                                     |
| Numero fori di fissaggio                | 2                                                        |

Premio  
Red Dot  
DesignPremio  
tedesco  
per il  
Design

# AVIANA


5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto



Premio  
Red Dot  
Design



Premio  
tedesco  
per il  
Design