

# AGILA

2471PJO100R05-28

EAN 4031582301366



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do produto                   | Agila                                   |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 80 kg                                   |
| Elétrico condutivo                | Não                                     |
| Aço inoxidável                    | Não                                     |
| Capacidade de carga estática      | 160 kg                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                   |
| Altura total                      | 138 mm                                  |
| Peso geral                        | 0,97 kg                                 |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média   |
| Em Forma de Garfo       | Amplo                 |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 43,5 mm               |
| Raio giratório          | 131 mm                |
| Interferência giratória | 262 mm                |

## RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios          |
| Diâmetro                   | 100 mm                 |
| Largura do Piso            | 32 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A             |

## ENCAIXE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo    | 28 mm                  |
| Comprimento do Furo | 45 mm                  |

