

## AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo                                | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 80 kg                           |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Portata statica                     | 160 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 138 mm                          |

## RUOTA

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Lamiera d'acciaio                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma piena, nera, elettroconduttiva |
| Cuscinetto                  | Coni di sfere                        |
| Parafili                    | Con parafili                         |
| Diametro                    | 100 mm                               |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                                |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                           |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Disassamento              | 43,5 mm                   |
| Raggio di piroettamento   | 131 mm                    |
| Ingombro di piroettamento | 262 mm                    |

## FISSAGGIO

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio                | Espansore sintetico, quadrato                                 |
| Fissaggio ad espansore (minimo)  | 36 mm                                                         |
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 40 mm                                                         |
| Suggerimento                     | Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. |

# AGILA

2477DYK100R47-36-40

EAN 4031582342710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

