

AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	102 mm
総重量	0.652 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	31.4 mm
旋回半径	68.9 mm
旋回径	137.8 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長 (最小)	56 mm
プレート穴長 (最大)	61.5 mm
プレート穴幅 (最小)	46.5 mm
プレート穴幅 (最大)	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm

AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

