



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	ICS
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	137 mm
Poids global	0,61 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Slim
Pivot	Tige pivotante
Déport	37 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	18 mm
Longueur Œil	62 mm

ICS



5327UAP100R05-18X62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES



Prix IF
Design