

## KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteni        |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 2160 kg                                         |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 1800 kg                                         |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                                              |
| Statiskā kravnesība                  | 3600 kg                                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                           |
| Kopējais augstums                    | 305 mm                                          |
| Kopējais platums                     | 140 mm                                          |
| Kopējais svars                       | 16,55 kg                                        |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                 |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa               | Dzelzs (caurspīdīgs)                                |
| Ofsets              | 65 mm                                               |
| Pagriezienu rādiuss | 195 mm                                              |
| Grozāms savienojums | 390 mm                                              |
| Lubrication nipple  | 1                                                   |
| Kupola diametrs     | 140 mm                                              |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Čuguns                           |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 250 mm                           |
| Protektora platums     | 80 mm                            |
| Korpusa platums        | 80 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 175 mm             |
| Plāksnes platums                       | 140 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 140 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 15 mm              |

# KAPPA LOAD

9652FTP250P64 CL97

EAN 4031582314793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

