INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# GALEA

5077YGP125P60-90x70

EAN 4031582353525



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●●○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Galea |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conductivo eléctrico | Sí |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 200 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 163 mm |
| Peso total | 0.41 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Cerrado |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Interferencia de giro | 205 mm |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Polipropileno, conductor eléctrico |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica, conductora eléctrica |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 30 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 90 mm |
| Anchura de la placa | 70 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 60 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 70 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 50 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 55 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5077YGP125P60-90x70

EAN 4031582353525

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH