

NOVATECH

ETY 080x20-Ø25 HL12

EAN 4031582365382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 140 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 110 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 280 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids                           | 0,3 kg                            |

ROUE

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Corps de roue            | Acier, fer                               |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé                      |
| Roulement                | Roulement à billes de précision (RS/2RS) |
| Couleur de la roue       | Jaune miel (RAL1005)                     |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                           |
| Diamètre                 | 80 mm                                    |
| Largeur du bandage       | 20 mm                                    |
| Diamètre de l'alésage    | 25 mm                                    |
| Longueur de moyeu        | 12 mm                                    |
| Largeur du corps de roue | 20 mm                                    |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                               |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                               |

