

## LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Lumina                                          |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda                           |
| Estándar                      | Medical and hospital bed applications - EN12529 |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                                           |
| Conductivo eléctrico          | No                                              |
| Inoxidable                    | No                                              |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                           |
| Altura total                  | 61 mm                                           |
| Ancho total                   | 54 mm                                           |
| Peso total                    | 0.1 kg                                          |

## SOPORTE

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Material de la carcasa   | Polipropileno                          |
| Forma de Horquilla Forma | Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga               |
| Color                    | Negro grafito (RAL9011)                |
| Desplazamiento           | 20 mm                                  |
| Radio de giro            | 52 mm                                  |
| Interferencia de giro    | 104 mm                                 |
| Diámetro del domo        | 38 mm                                  |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                              |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica                         |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Color Banda de rodadura            | Gris tráfico A (RAL7042)                   |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011)                    |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 50 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 8 mm                                       |
| Diámetro del agujero del Eje       | 0 mm                                       |
| Longitud del cubo                  | 0 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 8 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                                 |

## AJUSTE

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de ajuste        | Espiga con anillo de agarre, con collarín |
| Diámetro del Espiga   | 11 mm                                     |
| Longitud de la Espiga | 20 mm                                     |

# LUMINA

A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Número de pedido 00071146

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

