

KAPPA LOAD

96511FP250P63

EAN 4031582472080



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h	500 kg
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	305 mm

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt
Schwenklager	Axialrillen- und Kegelrollenlager
Ausladung	61 mm
Schwenkradius	199 mm
Störkreis	398 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	135 mm
Plattenbreite	110 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

KAPPA LOAD

9651IFP250P63

EAN 4031582472080



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

