

INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32 7035 M6/7 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Integral twin
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Capacitate de încărcare la 3 km/h	125 kg
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	375 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	150 mm
Lățime totală	63 mm
Greutate totală	1,2 kg
Certificare	Testat și monitorizat de către TÜV Süd

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Gri deschis (RAL7035)
Offset	37,5 mm
Raza de pivotare	103 mm
Interferență pivotantă	206 mm
Diametru cupolă	61,5 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Injectat, conductiv electric
Lagăr	Rulment cu bile de precizie, Sigilat
Roată	Gri deschis (RAL7035)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	12 mm
Lățimea corpului	12 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	91 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

RACORD

Tip ajustare	Tijă solidă, rotundă
Diametru Șurub	32 mm
Lungime Șurub	45 mm
Poziția filetului Șurub	7 mm
Cantitate orificii de montare Șurub 2	
Indiciu	Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului.



Premiul
german
pentru
Design



Premiul
pentru
Design
Red Dot


INTEGRAL TWIN

2940USX125R05-32 7035 M6/7 W



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



Premiul
german
pentru
Design



Premiul
pentru
Design
Red Dot