

LINEA SAFETY

594DUAP100S70-M12X25

EAN 4031582412116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea safety
Type	Système de blocage automatique
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	129 mm
Largeur totale	83 mm
Poids	0,74 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Diamètre du filetage	0 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	12 mm
Longueur de la tige	25 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award