

ALPHA

3478UAR100P62

EAN 4031582306835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	128 mm
总宽度	85 mm
总重量	0.44 kg

支架

外壳材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA

3478UAR100P62

EAN 4031582306835

订单号 00029597
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

