

# AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813

Bestellnummer 00031645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Produktname                 | Agila twin                   |
| Typ                         | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen       |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 75 kg                        |
| Statische Tragfähigkeit     | 150 kg                       |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                       |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                        |
| Bauhöhe                     | 69 mm                        |
| Gesamtbreite                | 57 mm                        |
| Gesamtgewicht               | 0,275 kg                     |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager              |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 50 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 19 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 19 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## GEHÄUSE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Material        | Stahlblech, mittel    |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse  |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe           | Blaupassiviert        |
| Ausladung       | 25 mm                 |
| Schwenkradius   | 77 mm                 |
| Störkreis       | 155 mm                |
| Dom Durchmesser | 53 mm                 |

## BEFESTIGUNG

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart             | Quadratische Platte |
| Plattenlänge                | 60 mm               |
| Plattenbreite               | 60 mm               |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 38 mm               |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 48 mm               |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm               |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm               |
| Plattenloch Durchmesser     | 6,3 mm              |

# AGILA TWIN

2975PJO050P40

EAN 4031582302813  
Bestellnummer 00031645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

