



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                        |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 110 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 220 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 170 mm                       |
| Обща ширина                        | 89 mm                        |
| Общо тегло                         | 1.1 kg                       |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 52 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 133 mm                |
| Интерференция при завъртане | 218 mm                |
| Диаметър на купол           | 56 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 150 mm                          |
| Ширина на Резба       | 22 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ |
| Дължина на плаката                        | 90 mm                                                 |
| Ширина на плаката                         | 75 mm                                                 |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 72 mm                                                 |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 76 mm                                                 |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 44.5 mm                                               |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 52 mm                                                 |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm                                                 |

## Product Drawings

