PRODUKTINFORMATION

LINEA

5947UAP150P30-13

EAN 4031582408454



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	130 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	260 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	170 mm
Samlet bredde	89 mm
Samlet vægt	1,25 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Udladning	52 mm
Udfaldsradius	156 mm
Udfaldsdiameter	312 mm
Dome-diameter	56 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	22 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	13 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5947UAP150P30-13

EAN 4031582408454

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





Deutscher Designer Club
Interzum Award
IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH