INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

## 2477PJP100R47-21,5-24

EAN 4031582326802

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

L’image peut différer du produit d’origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 138 mm |
| Poids global | 0,889 kg |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 43,5 mm |
| Rayon d'encombrement | 131 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Extenseur synthétique, carré |
| Fixation expansible (minimale) | 21,5 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 24 mm |
| Astuce | Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477PJP100R47-21,5-24

EAN 4031582326802

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES






© Copyright 2026 TENTE International GmbH