INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# AGILA

2478PJO100P50

EAN 4031582030303



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 160 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 135 mm |
| Ancho total | 60 mm |
| Peso total | 0.48 kg |

## SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Color | Pasivado azul |
| Diámetro del domo | 60 mm |

## ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma termoplástica |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Color Aro | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 32 mm |
| Anchura del cuerpo | 32 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

## AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 77 mm |
| Anchura de la placa | 67 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46.5 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51.5 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 56 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 61.5 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2478PJO100P50


EAN 4031582030303

Número de pedido 00006690

**Planos del producto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH