

業務効率とサービス品質の 改善と向上 ケータリング・食品搬送向け ソリューション



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



いかなる環境でも 最高品質のサービスを提供

食品および業務用厨房の現場では、過酷かつ多様な環境に耐えうる、高い信頼性が求められます。

あらゆる環境で、安定した高性能を実現

- ・ 80℃のオーブンから -20℃の冷凍倉庫まで。
- ・ 手動トレイ台車からフルオートの搬送システムまで。
- ・ 手作業の清掃から高性能洗浄設備まで。
- ・ 社内食堂から、シャンゼリゼ通りのミシュラン星付きレストランまで。

これらは、業務用厨房分野でモビリティプロバイダーが日々向き合う幅広い用途の、ほんの一例に過ぎません。

そしてあらゆる現場において、どんな環境下でも変わらない高い信頼性と最高のパフォーマンスが求められています。

TENTEのソリューション

TENTEは、あらゆる現場で最適な運用を実現するためのソリューションと品質を提供しています。


用途に特化した当社のコンセプトは、キッチンや食品物流の効率化、センターロック機構の最適化、騒音の低減、軽量化など、業界が抱える具体的な課題の解決にも貢献します。

次のページでは、当社の食品・外食産業向け搬送ソリューションの詳細情報をご覧ください。技術的な詳細や個別のご相談については、お気軽にお問い合わせください。

高いデザイン性と走行性を両立 LEVINA

📏 60 - 100 kg 🛠️ 103 - 194 mm ⌀ 75 - 150 mm

Levinaは、優れた衝撃吸収性と高弾性素材により、食品搬送や厨房物流において、スムーズで静かな移動を実現します。



幅広い用途に対応する高信頼性 AGILA

📏 40 - 100 kg 📏 69 - 188 mm 📏 50 - 150 mm

長年の実績があるAgilaは、幅広い用途に適しています。亜鉛メッキ鋼または高品質V2Aステンレス鋼製です。この万能型キャスターは、高温環境を含むあらゆる要件に対応し、サービストロリーをはじめ幅広い用途で高い評価を得ています。特に双輪キャスター仕様では、安定性もあり、多用途に活用されています。

豊富な取付オプション

各種サイズの豊富な取付オプションにより、簡単かつ迅速な取付が可能です。

万能なオールラウンダー

食品分野のほぼあらゆる用途に適応性と柔軟性を発揮します。

信頼の洗浄性

このキャスターは食堂厨房での使用に適しており、DIN 18867-8に準拠した洗浄が可能です。



効率的かつ高い耐久性を実現 ALPHA

📏 135 - 500 kg 📏 108 - 245 mm 📏 160 - 200 mm

汎用性の高いAlphaシリーズは、多様な要件に対応しますが、何よりも安全関連要件を重視するお客様に最適です。当社のセンターロックシステムは、事故リスクの低減とプロセスの最適化に貢献します。高品質な素材を使用し、最高の走行快適性を提供します。長寿命でメンテナンス性の低いキャスターです。

安全性

当社の安全機能付き固定キャスターは、危険な状況において緊急ブレーキとして機能し、安定した姿勢を保証します。

シーリングリングと旋回ベアリング

シーリングリングにより旋回ベアリング内部への水や埃の侵入を防ぎ、無負荷時でも円滑な回転を維持します。潤滑剤の寿命が延び、潤滑ニップル機構により容易かつ清潔に調整が可能です。

安心の洗浄性


このキャスターは厨房での使用に適しており、DIN 18867-8に準拠した洗浄が可能です。

牽引台車

最大速度4km/hまたは6km/hでの牽引車の運転に適しています。

高温耐性

オープンでの使用に適しており、最高280℃まで耐えられます。



事業を成功に導く SCOUT

📏 150 - 250 kg 📏 202 - 245 mm 📏 160 - 200 mm


Scoutは、省スペースでスリムな設計により、無人搬送装置（AGV）牽引台車に最適なソリューションです。自動方向リセット機能により、キャスターを持ち上げるだけで進行方向へ自動整列します。そのため、作業プロセスの効率が大幅に向上します。



自動方向リセット機能つき キャスター

自動方向リセット機能により、特に無人搬送システムの分野で大きな付加価値を提供し、作業プロセスの効率化に貢献します。

この機能は、キャスターを持ち上げて床から離すだけで自動的に元の方角へ戻るため、さまざまな産業分野で生産性が向上します。



スプリング式方向ロックリセット機能対応キャスター



Alpha
📏 160 - 350 kg
🌀 80 - 125 mm



Zeta
📏 300 - 800 kg
🌀 125 - 250 mm



Scout
📏 150 - 350 kg
🌀 160 - 200 mm

デザインと機能性の融合

LINEA

📏 40 - 200 kg 📏 50 - 175 mm 📏 50 - 150 mm

Lineaはデザインと機能性を両立させます。双輪キャスターとして、重量物の用途に最適です。高品質なトレッドオプションにより、摩耗を抑えながら優れた操作特性を保証します。お客様のデザイン要件に合わせてカスタムできます。



カスタマイズされたLineaは、当社のデザインコンセプトにシームレスに溶け込みます。


Tolix Steel Design SAS デザイナー キリアン・シンドラー氏

詳細は下記をご覧ください。

www.tente.com/tolix

高性能×低メンテナンス SUPRATECH ホイール

熱可塑性ゴムトレッドを備えた万能タイヤの車輪です。



静音・低振動で作業環境を改善 ELASTECH ホイール

高品質な弾性素材で作られた高性能製品です。天然ゴムを豊富に含むため床を保護し、振動レベルを低く抑制します。



高負荷用途に応える耐久性 DURATECH ホイール

TENTEの頑丈なDuratechホイールは安定性と耐久性に優れ、幅広い用途に適しています。



当社は30年以上にわたり、
TENTEの専門知識を信頼しています。


GEBHARDT プロキュアメントディレクター
ノルベルト・ゲッツ氏

詳細は下記をご覧ください。

www.tente.com/gebhardt

時間の節約と安全の向上 センターロック

複数のキャスターを中央のセンターロック機構により同時に作動させることが可能です。これにより工程の生産性が向上し、輸送物の安全性が確保されます。



以下のモデルがセンターロックに対応しています。



Alpha

📦 200 - 400 kg

⌀ 160 - 200 mm

軽量化と安全性の両立 AVIANA

📦 100 kg 📏 102 - 105 mm ⌀ 75 mm

Aviana キャスターは極めて軽量の構造をしているにもかかわらず、優れた走行性能と操作性を実現しています。特に航空機や列車内のケータリングなど狭い通路での使用に最適です。



TENTEは、重量削減のために最大限のサポートを提供してくれました。

SPIRIANT GmbH JSGグループメンバー エンジニアリング
ディレクター ヨアヒム・フロッシュレ氏

詳細は下記をご覧ください。

www.tente.com/spiriant




システムによる多様性 TENTEのキャスター

当社の製品はすべて、それぞれ固有の特性と強みを備えています。高いデザイン基準、専門的な用途、卓越した積載能力など、あらゆるニーズにお応えし、様々なモデルに合わせて調整が可能です。

適切な寸法や技術仕様から必要な構成まで、当社の製品群はあらゆるご要望に最適なソリューションを提供します。詳細についてはお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧ください。

www.tente.com

E-Drive




⌀ 125 mm

Alpha




⌘ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⌘ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⌘ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⌘ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa




⌘ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex




⌘ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⌘ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

インスピレーションを 与える専門性

CONTACT US

当社は世界5大陸で事業を展開するグローバル企業です。現地でのサポートと公平なサービス、そして深い専門知識を提供します。さらに、ソリューションエキスパートがお客様のニーズに最適なモビリティコンセプトをご提案します。最寄りのTENTE拠点はこちらで検索ください。

www.tente.com/locations

INCREASE YOUR EFFICIENCY

当社のインテリジェントモビリティソリューションは、時間・労力・エネルギー・運営コストの削減を実現します。これにより業務方法と作業環境を改善し、プロセスの最適化を通じて生産性・収益性・安全性の向上を保証します。ソリューションカタログのご請求、または当社ウェブサイトにて貴社がカスタマイズソリューションから得られるメリットをご覧ください。

www.tente.com/solutions

SAVE DEVELOPMENT TIME

当社ウェブサイトでは、技術図面、製品データシート、および各種形式の2D・3D CADファイルをご覧いただけます。

www.tente.com/products

GET MORE INFORMATION

当社の情報豊富なウェブサイトに加え、モビリティソリューションや採用事例など、様々なカタログやパンフレットを簡単にダウンロードいただけます。

www.tente.com/download





www.tente.com




PRODUCTIVITY



SAFETY



DESIGN



DURABILITY



ENVIRONMENT