


衛生業務の効率化と サービス品質の改善 清掃・ビルメンテナンス向け ソリューション



TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



あらゆる清掃環境に応える 高い信頼

清掃機器や冷暖房システムに信頼性の高いキャスターや車輪を求めるお客様が、最優先候補として真っ先に挙げるのがTENTEです。

当社では、レストラン、病院、ホテル、オフィスビルなど、各施設特有の運用環境に完璧に適応した幅広いソリューションをご提供します。清掃カートから空調ユニットまで、当社のキャスターとホイールは床を傷つけず、極めてスムーズに移動できます。トロリーを長距離移動させる場合でも、狭い空間で頻繁に行き来させる場合でも、その性能は変わりません。

環境への配慮

清潔さと衛生が不可欠な産業分野において、当社は常に先駆的な役割を果たしてきました。清潔で傷つきやすい床に、摩耗を抑えたノンマーキングホイールをご提供します。

湿潤環境向けのソリューションが必要な場合には、防錆モデルや加水分解に耐性のある素材をご用意できます。

また、多くの洗浄剤や化学物質の影響を受けず、長期間使用後も接触変色を起こさない製品にもご信頼いただけます。

100%の安全性


当社のモビリティソリューションは、濡れた床面での優れたトラクションを保証し、操作性の良さでも知られています。信頼性の高いロック機構が安定した設置を保証し、空調システムや大型清掃用トロリーに推奨されています。

次のページでは、清掃業界向けの当社のモビリティソリューションに関する詳細情報をご覧いただけます。技術的な詳細や個別のご相談については、お気軽にお問い合わせください。

高いデザイン性と快適な走行性 LEVINA

📏 75 - 100 kg 🛞 103 - 194 mm ⌀ 75 - 150 mm

羽のように軽く、快適な操作性を実現しています。Levina は衝撃吸収性と弾性素材を採用しているため、業務用厨房や食品流通の現場に適しています。



**CAUTION
WET FLOOR**



業務の簡素化と効率化

LINEA SAFETY

📦 60 - 100 kg 📏 81 - 111 mm ⚙️ 75 - 100 mm

Linea Safety システムは作業プロセスを効率的かつ安全にします。作動レバーでキャストのロックを操作することができ、装置を確実に固定、意図しない動きを防止します。ユーザーが操作レバーを操作したときにのみロックが解除されます。

作業中の安全と管理

デッドマンブレーキは作動レバーにより複数のキャストを同時にロックします。キャストはユーザーがレバーまたはハンドルを積極的に操作している間のみ移動可能です。

簡単な操舵

双輪ホイールキャストの差動効果により柔軟性が生まれ、快適な操作性を実現します。

耐薬品性

密閉ベアリングがホイールを汚れや飛沫水から保護します。多くの洗浄剤や化学物質の影響を受けません。

カスタムオプション

ハウジングは、ご要望に応じて様々な色で印刷可能です。異なるモチーフやロゴを施すことができます。

安全な業務プロセス

ALPHA SAFETY

📦 200 - 350 kg 🛞 200 - 240 mm ⌀ 160 - 200 mm

TENTEのAlpha Safety 安全装置は自動ロックシステムを搭載しており、操作ハンドルを押し続けている間のみ移動可能です。ハンドルを離すとキャスターが自動的にロックされ、作業プラットフォームは瞬時に安全な状態に固定されます。

実用的なシステムソリューション

当社は実用的なシステムソリューションを提供し、すべての技術的コンポーネントを網羅しています。

頑丈な構造

高荷重を支える重鋼製ハウジングです。

簡単移動

キャスターの優れた走行特性により、長距離にわたって楽に押すことができます。

人間工学的設計

ロック解除用ハンドルは、手が届きやすく操作しやすい高さに設置可能です。



信頼性が高く頑丈 AGILA

📏 40 - 100 kg 🛠️ 58 - 188 mm Ⓞ 35 - 150 mm

長年の実績があるAgilaは、幅広い用途に適しています。亜鉛メッキ鋼または高品質V2Aステンレス鋼製です。この万能型キャスターは、最高温度を含む様々な要求にも容易に対応します。さらに人気のサービストロリー用キャスターとしても活躍します。特に双輪キャスター仕様では、多用途な使用感と最大限の操作性を実現します。

高い安全性

ハウジングの車輪と旋回機能は、トータルロックによって同時にロックされ、装置が転がって移動するのを防ぎます。

低メンテナンス

頑丈な構造により飛沫水や汚れに強く、低メンテナンスでトラブルのない動作を保証します。

豊富なホイール

用途、設置場所、目的に応じた様々な車輪オプションをご用意しています。

品質保証済

自社の試験室において欧州規格に準拠した試験を実施済みです。





シンプルで多用途 MONO

📏 30 - 70 kg 📏 72 - 120 mm 📏 50 - 100 mm

Monoキャスターの柔らかい車輪は特に衝撃吸収性に優れ、低振動で滑らかな移動を実現します。様々なサイズの豊富な取付金具により、多様な分野での使用が可能です。

シンプルな差し込み式金具が組み立て工程を迅速化します。Monoキャスターは多くの化学物質の影響を受けないため、清掃業や医療分野での使用に最適です。

耐薬品性

洗浄剤の影響を受けません。洗浄可能なバージョンでは、すべての金属部品がステンレス鋼製で提供されます。

静かな走行

柔らかい車輪と低騒音構造により、静かな作業環境を構築します。

カスタムオプション

ハウジングは、ご要望に応じて様々な色で印刷可能です。異なるモチーフやロゴを施すことができます。

低メンテナンス

スレッドガードが付いているので、最小限の清掃で済み、メンテナンスが簡単です。



高い汎用性 SUPRATECH ホイール

熱可塑性ゴムトレッドを備えた万能タイヤの車輪です。



ノンマーキング走行

大事な床を保護します。

優れたパフォーマンス

Supratech ホイールは高性能素材により卓越した機動性と操作性を確保し、あらゆる領域で使用可能です。

変色の心配ご無用

長期間放置しても変色しません。無処理の木材および天然石の床に適しています。

色の柔軟性

高いデザイン性とブランド力を維持します。

低メンテナンスデザイン

Supratech ホイールはスレッドガード付きで、トラブルのない走行と最小限の清掃を実現します。

静音走行

大幅に騒音を削減します。

安心の洗浄性

このキャスターは厨房での使用に適しており、DIN 18867-8に準拠した洗浄が可能です。

100%導電率試験済み

敏感な環境でも安心してお使いいただけます。

メンテナンスの少ない DURATECH ホイール

当社の頑丈なDuratech ホイールは安定性が高く、ほぼ破壊不可能です。ポリアミドと熱硬化性樹脂で製造されています。



時間と労力の節約 センターロックキャスター

中央操作レバーを使用することで、複数のキャスターを同時にロックでき、これにより生産性が向上し、ユーザーの作業負荷が軽減されます。



以下のモデルがセンターロックに対応しています。



Alpha

📏 200 - 400 kg
⌀ 160 - 200 mm



Delta

📏 540 - 600 kg
⌀ 160 - 200 mm

効率的な搬送を実現する E-DRIVE


当社の電動アシストユニット「E-Drive」は、従業員が大量の貨物を簡単に運搬できるようにするだけでなく、生産性を向上させ、尚且つスタッフの健康増進と運営コスト削減を実現します。

実用的なシステムソリューション

ドライブユニット、コントロールユニット、コントロールハンドル、バッテリー、充電器、取付セットで構成されています。

高い柔軟性

E-Driveシステムは、ユーザーのニーズに合わせて個別に設定可能であり、既存の機器への統合も可能です。システムがスタンバイモードになると、車輪が格納されるため、機器を手動で移動できます。



改善された操作性

人間工学に基づいたシステムは、特に労働人口構造の変化が激しい現代において、ユーザーの首、背中、肩、手への負担を軽減します。

人間工学に基づいた設計と操作により、勤務中のケガによる欠勤が減少し、E-Driveシステムの初期費用を短期間で回収できます。

最適化された生産性

E-Driveシステムは、運用プロセスの効率化を促進し、コスト削減を実現します。



電気駆動システムは従業員満足度を高め、サービスの質を向上させます。

Starling Hotels & Conference Centers Geneva

オペレーションマネージャー アンヌ・エリゼ・シュー氏

詳細は下記をご覧ください。

www.tente.com/mercuro




システムによる多様性 TENTEのキャスター

当社の製品はすべて、それぞれ固有の特性と強みを備えています。高いデザイン基準、専門的な用途、卓越した積載能力など、あらゆるニーズにお応えし、様々なモデルに合わせて調整が可能です。

適切な寸法や技術仕様から必要な構成まで、当社の製品群はあらゆるご要望に最適なソリューションを提供します。詳細についてはお問い合わせいただくか、当社ウェブサイトをご覧ください。

www.tente.com

E-Drive




⌀ 125 mm

Alpha




⊂ 70 - 500 kg
⌀ 80 - 200 mm

Delta



⊂ 300 - 600 kg
⌀ 125 - 200 mm

Delta twin



⊂ 600 - 750 kg
⌀ 125 - 200 mm

Zeta



⊂ 300 - 800 kg
⌀ 125 - 250 mm

Kappa




⊂ 300 - 2.000 kg
⌀ 80 - 300 mm

Kappa flex




⊂ 360 - 750 kg
⌀ 160 - 200 mm

Omikron



⊂ 900 - 11.000 kg
⌀ 100 - 500 mm

Radiata



1.200 - 1.500 kg
80 mm

Scout



150 - 350 kg
160 - 200 mm

Integral



100 - 150 kg
100 - 200 mm

Integral twin



125 - 250 kg
100 - 150 mm

Linea clinic



150 - 200 kg
125 - 150 mm

Aviana care



100 kg
75 mm

Aviana



75 mm

Agila



40 - 100 kg
50 - 150 mm

Agila twin



50 - 100 kg
50 - 75 mm

Stora



60 - 160 kg
75 - 160 mm

Mono



30 - 70 kg
50 - 100 mm

Galea



60 - 100 kg
100 - 125 mm

Levina



60 - 100 kg
75 - 150 mm

Linea



40 - 150 kg
50 - 150 mm

Anika



40 - 50 kg
55 - 75 mm

Lumina



30 - 100 kg
35 - 75 mm

Stylea



40 - 100 kg
35 - 100 mm

Smiles



40 kg
50 mm

Compacta



10 - 55 kg
14 - 50 mm

インスピレーションを 与える専門性

CONTACT US

当社は世界5大陸で事業を展開するグローバル企業です。現地でのサポートと公平なサービス、そして深い専門知識を提供します。さらに、ソリューションエキスパートがお客様のニーズに最適なモビリティコンセプトをご提案します。最寄りのTENTE拠点はこちらで検索ください。

www.tente.com/locations

INCREASE YOUR EFFICIENCY

当社のインテリジェントモビリティソリューションは、時間・労力・エネルギー・運営コストの削減を実現します。これにより業務方法と作業環境を改善し、プロセスの最適化を通じて生産性・収益性・安全性の向上を保証します。ソリューションカタログのご請求、または当社ウェブサイトにて貴社がカスタマイズソリューションから得られるメリットをご覧ください。

www.tente.com/solutions

SAVE DEVELOPMENT TIME

当社ウェブサイトでは、技術図面、製品データシート、および各種形式の2D・3D CADファイルをご覧いただけます。

www.tente.com/products

GET MORE INFORMATION

当社の情報豊富なウェブサイトに加え、モビリティソリューションや採用事例など、様々なカタログやパンフレットを簡単にダウンロードいただけます。

www.tente.com/download



ER LIFE.

ET



www.tente.com




PRODUCTIVITY



SAFETY



DESIGN



DURABILITY



ENVIRONMENT